



# MASTER PL-T 2-Pin

## MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere belysningsnivåer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetiske HF-forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	GX24D-2 [ GX24d-2]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	6500 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	98 %
LSF 6000 h Rated	92 %
LSF 8000 h Rated	78 %
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [ CCT av 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	1200 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1200 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (min.)	67 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	>80
LLMF 2000 timer, målt	92 %
LLMF 4000 timer, målt	87 %
LLMF 6000 timer, målt	84 %

LLMF 8000 timer, målt	81 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	18.0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,225 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	28 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskildefeste	2P
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	B
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	22 kWh

# MASTER PL-T 2-Pin

## Produktdata


Fullstendig produktkode	871150061050870
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500610508
Bestillingskode	61050870
El-nummer	3820801
Teller – antall per pakke	1

Teller – pakker per utvendige boks	50
Materialenr. (12NC)	927914383071
Nettovekt (stykk)	59,000 g
ILCOS Code	FSM-18/30/1B-I-CX24d=2

## Warnings and safety

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


## Målskisse




PL-T 18W/830/2P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	71,8 mm	96,0 mm	119,2 mm

## Fotometriske data



Fargekode /830



Fargekode /830

# MASTER PL-T 2-Pin

## Levetid

