



# MASTER PL-T 2 Pin



## MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T es una eficiente lámpara fluorescente compacta, utilizada normalmente en downlights generales para aplicaciones en comercios y hostelería que exigen mayores niveles de iluminación. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 2 patillas se ha diseñado para su uso en equipos electromagnéticos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

### Advertencias y seguridad

- Utilizar únicamente con equipos de control electromagnético
- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara
- La regulación no es posible
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

| Información general                |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Base del casquillo                 | GX24D-2 [GX24d-2]  |
| Referencia de medición de flujo    | Sphere             |
| Fallos vida útil hasta 50 % (nom.) | 10.000 hora(s)     |
| Datos técnicos de la luz           |                    |
| Código de color                    | 840 [CCT of 4000K] |
| Flujo luminoso                     | 1.150 lm           |
| Designación de color               | Blanco frío (CW)   |
| Coordenada X de cromacidad (Nom)   | 0,38               |
| Coordenada Y de cromacidad (Nom)   | 0,38               |


| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 4000 K  |
|-------------------------------------------|---------|
| Eficacia lumínica (nominal) (mín.)        | 67 lm/W |
| Índice de reproducción cromática (IRC)    | 80      |
| Operativos y eléctricos                   |         |
| Consumo de energía                        | 18,0 W  |
| Corriente de lámpara (nom.)               | 0,225 A |
| Controles y regulación                    |         |
| Regulable                                 | No      |

# MASTER PL-T 2 Pin

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Aprobación y aplicación           |                                    |
| Clase de eficiencia energética    | G                                  |
| Contenido de mercurio (Hg) (máx.) | 1,4 mg                             |
| Contenido de mercurio (Hg) (nom.) | 1,4 mg                             |
| Consumo energético kWh/1000 h     | 18 kWh                             |
| Número de registro EPREL          | 423340                             |
| Datos de producto                 |                                    |
| Nombre de producto del pedido     | MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX |
| Nombre completo del producto      | MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC  |


|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                                   | 871150061061470 |
| Código de pedido                           | 61061470        |
| Código 12NC                                | 927914384071    |
| Cantidad por paquete                       | 1               |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8711500610614   |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 50              |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8711500610751   |

## Plano de dimensiones



| Product                            | D (max) | A (max) | B (max) | C (max)  |
|------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX | 41 mm   | 71,8 mm | 96,0 mm | 119,2 mm |



## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 2 Pin

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

