



# MASTER PL-T 4-nastainen

## MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX24Q-2 [ GX24q-2]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	13000 h
LSF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF esilämm. 4000h, 3h	98 %
LSF esilämm. 6000h, 3h	97 %
LSF esilämm. 8000h, 3h	90 %

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [ CCT / 2 700 K]
Valovirta (nim.)	1200 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1200 lm
Värimerkki	Hehkulampunvalkea
Vastaava väriämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	67 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2000 h nimellinen	92 %

LLMF 4000 h nimellinen	88 %
LLMF 6000 h nimellinen	86 %
LLMF 8000 h nimellinen	84 %
LLMF 12000 h nimellinen	81 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Lampun virta (nim.)	0,225 A

Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Kannan tiedot	4P [ 4-nastainen]

# MASTER PL-T 4-nastainen

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	20 kWh

## Tuotetiedot


Koko tuotekoodi	871150055982170
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500559821

Tilauuskoodi	55982170
Sähkönumero	4923312
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	50
Materiaalinumero (12NC)	927914482771
Nettopaino (kappale)	58,000 g
ILCOS Code	FSM-18/27/1B-E-GX24q=2

## Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaite, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.


## Mittapiirros




PL-T 18W/827/4P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm

## Valonjakotiedot



Värisävy /827



Värisävy /827

# MASTER PL-T 4-nastainen

## Käyttöikä

