



# MASTER PL-T 4 Broches

## MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Dépréciation à 2000 h	
Culot	GX24Q-2 [ GX24q-2]		92 %
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	13000 h	LLMF 4000 h Rated	88 %
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	Dépréciation à 5000 h	86 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %	LLMF 8000 h Rated	84 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %	LLMF 12000 h Rated	81 %
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %		
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	840 [ CCT de 4000K]	Puissance (valeur nominale)	16.5 W
Flux lumineux (nom.)	1200 lm	Courant lampe (nom.)	0,210 A
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1200 lm		
Couleur	Blanc brillant (CW)	Températures	
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Température de fonctionnement (nom.)	28 °C
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	67 lm/W		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82	Gestion et gradation	
		Intensité réglable	Oui

# MASTER PL-T 4 Broches


Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	4P
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871150061099770
Désignation Produit	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/ 5X10BOX

Code barre produit (EAN)	8711500610997
Code de commande	61099770
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	50
Code industriel (12NC)	927914484071
Poids net (pièce)	58,000 g
ILCOS Code	FSM-18/40/1B-E-GX24q=2

## Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas de commutation fréquente et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



## Schéma dimensionnel



PL-T 18W/840/4P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm

## Données photométriques



# MASTER PL-T 4 Broches

## Durée de vie

