



MASTER PL-T 2 Patillas

MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T es una eficiente lámpara fluorescente compacta, utilizada normalmente en downlights generales para aplicaciones en comercios y hostelería que exigen mayores niveles de iluminación. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 2 patillas se ha diseñado para su uso en equipos electromagnéticos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	GX24D-3 [GX24d-3]
Fallos vida útil hasta 10% (nom.)	6500 h
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	10000 h
SSF 2.000 h nom, ciclo 3 h	99 %
LSF 4.000 h nom, ciclo 12 h	98 %
LSF 6.000 h nom, ciclo 12 h	92 %
SSF 8.000 h nom, ciclo 3 h	78 %

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT de 3000 K]
Flujo lumínico (nom.)	1800 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	1725 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (mín.)	66 lm/W
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	>80
LLMF 2000h nominal, horiz.	92 %

LLMF 4000h nominal, horiz.	87 %
LLMF 6000h nominal, horiz.	84 %
LLMF 8000h nominal, horiz.	81 %

Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	26.0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,335 A

Temperatura	
Temperatura de diseño (nom.)	28 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Información base de casquillo	2P [2 Patillas]

MASTER PL-T 2 Patillas

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	B
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consumo energético kWh/1000 h	32 kWh

Datos de producto


Código de producto completo	871150061102470
Nombre de producto del pedido	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Producto	8711500611024

Código de pedido	61102470
Local Code	PHPLTC2683
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	50
N.º de material (12NC)	927914583071
Peso neto (pieza)	66,000 g
ILCOS Code	FSM-26/30/1B-I-GX24d=3

Advertencias y seguridad

- Utilizar únicamente con equipos de control electromagnético
- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara
- La regulación no es posible
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Plano de dimensiones




PL-T 26W/830/2P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	134,2 mm

Datos fotométricos



Designación de color /830



Designación de color /830

MASTER PL-T 2 Patillas

Vida útil

