



MASTER PL-T 2 Pin



MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC

De MASTER PL-T is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 2-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektromagnetisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA's
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand
- Dimmen is niet mogelijk
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX24D-3 [GX24d-3]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	1.800 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44


Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (nom.) (min.)	66 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	26,9 W
Lampstroom (nom.)	0,335 A

MASTER PL-T 2 Pin


Dimbaarheid en regelsystemen		Volledige productnaam	
Dimbaar	Nee	Full EOC	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC
Keurmerken en classificaties		Bestelcode	871150061102470
Energie-efficiëntielabel	G	Materiaalnr. (12NC)	61102470
Kwikhoud (Hg) (max.)	1,4 mg	Numerator - Aantal per pak	927914583071
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg	EAN/UPC - product/behuizing	1
Energieverbruik kWh/1.000 uur	27 kWh	Numerator - Dozen per buitendoos	8711500611024
EPREL-registratienummer	423344	EAN/UPC - Case	50
Productgegevens			
Productnaam voor bestelling		MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	134,2 mm



Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 2 Pin

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

