



MASTER PL-T 2-nastainen



MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain elektromagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX24D-3 [GX24d-3]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	10 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	1 800 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38

Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	66 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	26,9 W
Lampun virta (nim.)	0,335 A

MASTER PL-T 2-nastainen

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	27 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423345

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10BOX
---------------------	------------------------------------


Koko tuotenimi	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150061113070
Paikallisen koodin kuvaus	4923317
Tilauskoodi	61113070
Tuotekoodi (12NC)	927914584071
Paikallinen koodi	4923317
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500611130
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500611161

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	134,2 mm



Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 2-nastainen

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

