



MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC

Zářivky MASTER PL-T jsou účinné kompaktní zářivky používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník.

Údaje o produktu

| General Information | | zz systému 12000h jmen. | |
|---|--------------------|------------------------------------|----------------|
| Patice | GX24Q-3 [GX24q-3] | | 81 % |
| Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.) | 13000 h | Operating and Electrical | |
| zřz tepl. st. 2000h jm,3h | 99 % | Power (Rated) (Nom) | 24.0 W |
| zřz tepl. st. 4000h jm,3h | 98 % | Proud zdroje (jmen.) | 0,300 A |
| zřz tepl. st. 6000h jm,3h | 97 % | Temperature | |
| zřz tepl. st. 8000h jm,3h | 90 % | Konstrukční teplota (jmen.) | 28 °C |
| Light Technical | | Controls and Dimming | |
| Kód barvy | 827 [CCT: 2700 K] | Regulovatelné | Ano |
| Světelný tok (jmen.) | 1800 lm | Mechanical and Housing | |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 1725 lm | Informace na patici | 4P [4 kolíky] |
| Barevné konstrukce | Žárovkové světlo | Approval and Application | |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 2700 K | Štítek energetické účinnosti (EEL) | A |
| Měrný výkon (jmen.) (min.) | 66 lm/W | Obsah rtuti (Hg) (jmen.) | 1,4 mg |
| Index barevného podání (jmen.) | 82 | Spotřeba energie kWh/1000 h | 29 kWh |
| zz systému 2000h jmen. | 92 % | | |
| zz systému 4000h jmen. | 88 % | | |
| zz systému 6000h jmen. | 86 % | | |
| zz systému 8000h jmen. | 84 % | | |

MASTER PL-T 4 Pin


| Product Data | |
|--------------------------|--|
| Úplný kód výrobku | 871150055993770 |
| Objednací název produktu | MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/ 5X10BOX |
| EAN/UPC – výrobek | 8711500559937 |
| Objednací kód | 55993770 |
| Local Code | PLT268274P |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Číslování – balení v krabici | 50 |
| Materiál č. (12NC) | 927914682771 |
| Celková hmotnost (kus) | 64,000 g |
| ILCOS Code | FSM-26/27/1B-E-GX24q=3 |

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy




PL-T 26W/827/4P M

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|--|---------|---------|----------|----------|
| MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/ 5X10BOX | 41,0 mm | 86,7 mm | 111,0 mm | 126,7 mm |

Fotometrické údaje



Barva světla /827



Barva světla /827

MASTER PL-T 4 Pin

Životnost

