



# MASTER PL-T 4-nastainen



## MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                    |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Kanta                             | GX24Q-4 [GX24q-4]    |
| Vuon mittauksen viitearvo         | Sphere               |
| Valaistuksen tekniset tiedot      |                      |
| Värikoodi                         | 840 [CCT of 4000K]   |
| Valovirta                         | 3 100 lm             |
| Värimerkki                        | Kylmä valkoinen (CW) |
| Kromaattisuuskordinaatti X (nim.) | 0,38                 |
| Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.) | 0,38                 |


| Vastaava värlämpötila (nim.)      | 4000 K  |
|-----------------------------------|---------|
| Valotehokkuus (nimellinen) (min.) | 74 lm/W |
| Värintoistoindeksi (CRI)          | 80      |
| Käyttö- ja sähkö tiedot           |         |
| Virrankulutus                     | 42,0 W  |
| Lampun virta (nim.)               | 0,320 A |

# MASTER PL-T 4-nastainen

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b> |                                    |
| Himmennettävä                          | Kyllä                              |
| <b>Merkinnät ja luokitukset</b>        |                                    |
| Energiatohokkuusluokka                 | G                                  |
| Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)        | 1,4 mg                             |
| Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)          | 1,4 mg                             |
| Energiankulutus kWh/1000 h             | 42 kWh                             |
| EPREL-rekisteröintinumero              | 423354                             |
| <b>Tuotetiedot</b>                     |                                    |
| Tilaustuotteen nimi                    | MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX |


|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Koko tuotenimi                       | MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10CC |
| Full EOC                             | 871150061137670                   |
| Paikallisen koodin kuvaus            | 4923326                           |
| Tilauskoodi                          | 61137670                          |
| Tuotekoodi (12NC)                    | 927914884071                      |
| Paikallinen koodi                    | 4923326                           |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1                                 |
| EAN/UPC – tuote/kotelo               | 8711500611376                     |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 50                                |
| EAN/UPC – laatikko                   | 8711500611390                     |

## Mittapiirros



| Product                            | D (max) | A (max)  | B (max)  | C (max)  |
|------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX | 41,0 mm | 120,7 mm | 145,0 mm | 160,7 mm |

## Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

## MASTER PL-T 4-nastainen

### Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

