



TL-D LIFEMAX Super 80 JIS

TL-D 18W/840 JIS 1SL/25

The TL-D LIFEMAX Super 80 lamp offers more lumens per watt and better color rendering than TL-D standard colors. Furthermore, it has a lower mercury content. The lamp can be operated in existing TL-D luminaires. The lamp is complying with Japanese Industrial Standard.

产品数据

一般資訊	
燈座基底	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
壽命 (故障率 50%) (標稱)	13,000 h
照明技術	
色碼	840 [CCT of 4000K]
光通量	1,450 lm
色彩名稱	冷白光 (CW)
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	80.5 lm/W
演色性指數 (CRI)	82
運轉與電力	
耗電量	19 W
燈具電流 (標稱)	0.35 A
電壓 (標稱)	65 V
電壓 (標稱)	65 V
控制與調光	
可調光	否

機械與外罩	
燈泡形狀	T8
認證與應用	
汞 (Hg) 含量 (標稱)	2.0 mg
產品資料	
下訂產品名稱	TL-D 18W/840 JIS 1SL/25
完整產品名稱	TL-D 18W/840 JIS 1SL/25
完整產品代碼	871150062989000
訂單代碼	927919984033
材質 Nr. (12NC)	927919984033
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8711500629890
分子 - 每一外盒包裝	25
EAN/UPC - 箱	8711500629906

TL-D LIFEMAX Super 80 JIS

二维绘图



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/840 JIS 1SL/25	28 mm	581.3 mm	588.4 mm	585.8 mm	595.5 mm

