



TL-D LIFEMAX Super 80 JIS

TL-D 18W/865 JIS 1SL/25

The TL-D LIFEMAX Super 80 lamp offers more lumens per watt and better color rendering than TL-D standard colors. Furthermore, it has a lower mercury content. The lamp can be operated in existing TL-D luminaires. The lamp is complying with Japanese Industrial Standard.

产品数据

基本資訊	
接口	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
至 10% 故障的使用時間 (標稱)	10000 h
至 50% 故障的使用時間 (標稱)	13000 h
至 50% 故障預熱的使用時間 (標稱)	20000 h

照明科技	
色碼	865 [CCT of 6500K]
光通量 (標稱)	1350 lm
色彩名稱	冷日光
流明維護量 2000 h (標稱)	96 %
流明維護量 5000 h (標稱)	94 %
相關色溫 (標稱)	6500 K
光效 (額定) (標稱)	75 lm/W
演色性指數 (標稱)	80

運作和電氣	
Power (Rated) (Nom)	19 W
燈具電流 (標稱)	0.35 A
電壓 (標稱)	65 V

控制調光	
可調光	No


機械和殼體	
接口資訊	綠色 [綠色燈帽]

應用	
汞 (Hg) 含量 (標稱)	2.0 mg

產品參數	
完整產品碼	871150062995100
訂購產品名稱	TL-D 18W/865 JIS 1SL/25
EAN/UPC - 產品	8711500629951
訂購代碼	927919986533
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	25
材質編號(12NC)	927919986533
淨重 (件)	0.080 kg

TL-D LIFEMAX Super 80 JIS

二维绘图



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/865 JIS 1SL/25	28 mm	581.3 mm	588.4 mm	585.8 mm	595.5 mm

TL-D 18W/865 JIS

