



# TL-D consumer products

## TL-D 18W/827 1PP/10

The lamp can be operated in existing TL-D luminaire and is available in a wide range of wattages and colors.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h
zfz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 4000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 6000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 8000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 12000h jm. 3h cykl	89 %
zfz syst 16000h jm. 3h cykl	33 %
zfz syst 20000h jm. 3h cykl	2 %
Light Technical	
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K ]
Světelný tok (jmen.)	1350 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1350 lm
Barevné konstrukce	Žárovkové světlo
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	>80
zz systému 2000h jmen.	96 %

zz systému 4000h jmen.	95 %
zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %

### Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,360 A

### Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
-----------------------------	-------

### Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

### Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	22 kWh

## TL-D consumer products

### Product Data


Úplný kód výrobku	871150062262425
Objednávací název produktu	TL-D 18W/827 1PP/10
EAN/UPC – výrobek	8711500622624
Objednávací kód	62262425
Local Code	TLD18827BL
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	927920082719
Celková hmotnost (kus)	71,000 g
ILCOS Code	FD-18/27/1B-E-G13

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



### Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/827 1PP/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

### TL-D 18W/827

### Fotometrické údaje



### Barva světla /827

### Barva světla /827

## TL-D consumer products

### Životnost

