



TL-D consumer products



TL-D 18W/830 1PP/10

The lamp can be operated in existing TL-D luminaire and is available in a wide range of wattages and colors.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	1 350 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	75 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	18,2 W


Lampun virta (nim.)	0,360 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T8
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	19 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423359
Tuotetiedot	
Tilastuotteen nimi	TL-D 18W/830 1PP/10
Koko tuotenimi	TL-D 18W/830 1PP/10
Full EOC	871150062477225

TL-D consumer products

Paikallisen koodin kuvaus	4920316
Tilauskoodi	927920083022
Tuotekoodi (12NC)	927920083022
Paikallinen koodi	4920316
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1


EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500624772
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500625809

Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/830 1PP/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 18W/830 1PP/10

Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - TL-D 18W/830 1PP/10



Life Expectancy Diagram - TL-D 18W/830 1PP/10

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 18W/830 1PP/10

