



TL-D consumer products



TL-D 18W/840 1PP/10

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	1 350 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	75 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	81

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	18,2 W
Lamp Current (Nom)	0,360 A

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T8


Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	19 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423363

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-D 18W/840 1PP/10
Pełna nazwa produktu	TL-D 18W/840 1PP/10
Full EOC	871150062263125
Kod zamówienia	62263125
Materiał Nr (12NC)	927920084022
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500622631

TL-D consumer products


Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8711500622761

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/840 1PP/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 18W/840 1PP/10

Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - TL-D 18W/840 1PP/10



Life Expectancy Diagram - TL-D 18W/840 1PP/10

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 18W/840 1PP/10

