



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25

Światłówka MASTER TL-D Super 80 zapewnia wyższy strumień świetlny na wat pobranej mocy i lepsze oddawanie barw niż światłówki TL-D o standardowych barwach. Ponadto zawiera mniej rtęci. Lampę można instalować w istniejących oprawkach do źródeł TL-D.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Dane produktu

Informacje ogólne		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Zużycie energii	18,2 W
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Lamp Current (Nom)	0,360 A
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h	Układy sterowania i ściemnianie	
Dane techniczne oświetlenia		Z możliwością przyciemniania	Tak
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Mechanika i korpus	
Strumień Świetlny	1 350 lm	Kształt bańki	T8
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Certyfikaty i zastosowania	
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38	Klasa Efektywności Energetycznej	G
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,7 mg
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	19 kWh
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	75 lm/W	Numer Rejestracyjny EPREL	423364
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	81		


MASTER TL-D Super 80

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25
Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25
Full EOC	871150063171840
Kod zamówienia	63171840
Materiał Nr (12NC)	927920084023

Rysunki techniczne




Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25

Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25

Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500631718
Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC – Opakowanie	8711500631725

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

MASTER TL-D Super 80

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25

