



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale		Curent lampă (nom.)		0,360 A
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase		
Referință de măsurare a fluxului	Sphere	Cu reglarea intensității luminoase	Da	
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	15.000 ore	Sistem mecanic și carcasă		
Date tehnice lumină		Formă bec	T8	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]	Aprobare și aplicație		
Flux luminos	1.350 lm	Clasă de eficiență energetică	G	
Denumirea culorii	Alb rece (CW)	Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,7 mg	
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38	Consum de energie kWh/1000 h	19 kWh	
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38	Număr de înregistrare EPREL	423364	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Date despre produs		
Randament luminos (nominal) (nom.)	75 lm/W	Nume comandă produs	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	
Indice de redare a culorilor (IRC)	81	Numele complet al produsului	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	
Funcționare și sistem electric				
Consum de curent	18,2 W			


MASTER TL-D Super 80

Full EOC	871150063171840
Cod de comandă	63171840
Număr material (12NC)	927920084023
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500631718

Numărător SAP – Pachete per exterior	25
EAN/UPC – Cutie	8711500631725

Cote

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25

