



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

Svetelný zdroj MASTER TL-D Super 80 ponúka vyšší počet lúmenov na watt a lepšie podanie farieb než svetelný zdroj TL-D so štandardnými farbami. Navyše má aj nižší obsah ortuti. Tento svetelný zdroj možno používať v existujúcich svietidlách TL-D.

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenčný svetelný tok	Sphere
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	15 000 h

Svetelné technické	
Kód farby	865 [CCT of 6500K]
Svetelný tok	1 300 lm
Označenie farby	Studené denné svetlo
Chromatická súradnica X (nom.)	0,313
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,337
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	6500 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	68 lm/W
Index podania farieb (CRI)	80

Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	18,2 W

Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,360 A
-------------------------------	---------

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno

Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	T8

Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	1,7 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	19 kWh
Registračné číslo EPREL	423367

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25
Úplný názov produktu	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25


MASTER TL-D Super 80

Úplný kód produktu	871150063177040
Objednávkový kód	63177040
Č. materiálu (12NC)	927920086544
Miestny objednávkový kód	TLD18865
Číselník – množstvo kusov v balení	1


EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500631770
Číselník – počet balení v krabici	25
EAN/UPC – balenie	8711500631787

Rozmerový obrázok

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm




Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

Životnosť




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Životnosť



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

