



TL-D consumer products

TL-D 30W/830 1PP/10

Ljuskällan kan användas i befintliga TL-D-armaturer och finns i ett antal olika effekttal och färger.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	2 400 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	80 lm/W
Färgåtergivningsindex	>80
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	30,0 W
Lampström (nom)	0,360 A

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8 [26 mm (T8)]
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,7 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	36 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TL-D 30W/830 1PP/10
Fullständigt produktnamn	TL-D 30W/830 1PP/10
Full EOC	871150062482625
Beställningsnummer	62482625
Materialnummer (12NC)	927920583019
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500624826

TL-D consumer products


Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8711500625908

Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 30W/830 1PP/10	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 30W/830 1PP/10

Livslängd




Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/830 1PP/10



Life Expectancy Diagram - TL-D 30W/830 1PP/10

TL-D consumer products

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 30W/830 1PP/10

