



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

Ο λαμπτήρας MASTER TL-D Super 80 προσφέρει περισσότερα lumen ανά watt και καλύτερη απόδοση χρωμάτων από τα κοινά χρώματα του TL-D. Επιπλέον, έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδράργυρο. Είναι δυνατή η λειτουργία του λαμπτήρα σε υφιστάμενα φωτιστικά TL-D.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	15.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]
Φωτεινή ροή	3.350 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,44
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,403
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	93 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	36,8 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,440 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T8 [26 mm (T8)]
Εγγραφή και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,7 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	37 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423379


MASTER TL-D Super 80

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25
Full EOC	871150063195440
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TLD36W/83
Κωδικός παραγγελίας	63195440

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Φωτομετρικά δεδομένα





Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

Αρ. υλικού (12NC)	927921083023
Τοπικός κωδικός	TLD36W/83
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500631954
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500631961

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm


MASTER TL-D Super 80

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25

