



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

Лампа MASTER TL-D Super 80 выдает больше лм/Вт и отличается лучшей цветопередачей по сравнению с обычными лампами TL-D. Кроме того, в ней содержится меньше ртути. Лампу можно использовать в существующих светильниках TL-D.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [CCT of 4000K]
Светоотдача	3 350 лм
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	93 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	36,0 Вт
Ток лампы (ном.)	0,440 А

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T8

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,7 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	42 kWh


Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25
Полное название продукта	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25
Полный код продукта	871829124127000
Код заказа	927921084055
Материал № (12NC)	927921084055

MASTER TL-D Super 80

Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291241270
Нумератор — упаковок на внешний короб	25


EAN/UPC — короб	8718291241287
-----------------	---------------

Чертеж размеров




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	28 мм	1 199,4 мм	1 206,5 мм	1 204,1 мм	1 213,6 мм

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

Срок службы




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

