



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25

La lámpara MASTER TL-D Super 80 ofrece un mayor flujo luminoso por watt y una mejor reproducción de color que los colores estándares de TL-D. Además, tiene un menor contenido de mercurio. La lámpara se puede utilizar en luminarias TL-D existentes.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Consumo de energía	36.8 W
Referencia de medición de flujo	Sphere	Corriente de la lámpara (nominal)	0.440 A
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	15,000 hora(s)		
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación	
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Regulable	Sí
Flujo luminoso	3,350 lm		
Designación de color	Blanco frío (CW)	Mecánica y carcasa	
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0.38	Forma del foco	T8 [26 mm (T8)]
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0.38		
Temperatura de color correlacionada	4000 K	Aprobación y aplicación	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	93 lm/W	Clase de eficiencia energética	G
Índice de producción de color (IRC)	80	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.7 mg
		Consumo de energía kWh/1000 h	37 kWh
		Número de registro EPREL	423384


MASTER TL-D Super 80

Información del producto

Nombre del producto del pedido	MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25
Nombre del producto completo	MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25
Full EOC	871150061018840
Código del pedido	927921084069
N.º de material (12NC)	927921084069
Código local	245985


Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500610188
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	8711500632494

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25	28 mm	1,199.4 mm	1,206.5 mm	1,204.1 mm	1,213.6 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25

Lifetime




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25

MASTER TL-D Super 80

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25

