



MASTER TL-D Secura



MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25

Questa lampada TL-D presenta un rivestimento protettivo che trattiene i frammenti di vetro e i componenti della lampada in caso di rottura accidentale. La lampada è facilmente identificabile tramite un anello blu su un'estremità. Le aree applicative includono tutti i luoghi in cui i frammenti di vetro possono disturbare le attività e influire sulla sicurezza dei prodotti e delle persone, ad esempio il settore degli alimenti e delle bevande. La lampada è caratterizzata da un rivestimento in Teflon. È conforme alle norme HACCP.

Warnings and safety

- Non adatta agli apparecchi per illuminazione chiusi (come indicato da due anelli blu)
- Si raccomanda l'uso in combinazione con un sistema di controllo della lampada ad autointerruzione
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.
- Per garantire l'integrità del rivestimento, si consiglia vivamente di sostituire le lampade Secura prima o al momento del raggiungimento della durata della lampada specificata (50% di guasti con ciclo di commutazione on/off di 3 ore).

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	3.250 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,38


Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	89 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	36,8 W
Corrente lampada (Nom)	0,440 A
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

MASTER TL-D Secura

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T8
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,7 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	37 kWh
Numero di registrazione EPREL	423390
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25
Nome completo prodotto	MASTER TL-D Secura 36W/840 ISL/25


Full EOC	871150064014740
Descrizione codice locale	3684SEC
Codice d'ordine	64014740
Codice materiale (12NC)	927921484076
Codice locale	3684SEC
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500640147
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500640154

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25


MASTER TL-D Secura

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25

