



MASTER TL-D Secura



MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25

Lineárna žiarivka TL-D Secura má ochrannú vrstvu, ktorá v prípade náhodného rozbitia udrží sklo a súčasti trubice pohromade. Žiarivku jednoducho identifikujete podľa modrého krúžku na jednom z jej koncov. Oblasti použitia zahŕňajú všetky miesta, kde úlomky skla môžu narušiť prácu a ovplyvniť bezpečnosť produktov a ľudí, napr. v potravinárskom priemysle. Svetelný zdroj má teflónovú vrstvu. Je v súlade s predpismi HACCP.

Varovanie a ochrana

- Nie je vhodné pre uzavreté svetidlá (ako naznačujú dva modré krúžky).
- Odporúčame používať v kombinácii s radiačim systémom samočinného zastavenia svetelného zdroja.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie trubice mohlo mať vplyv na vaše zdravie. V prípade rozbitia svetelného zdroja miestnosť 30 minút vetrajte a jej časti odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odovzdajte na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.
- S cieľom zaistiť rovnomernosť povrchovej úpravy vám dôrazne odporúčame vymeniť žiarivky Secura pred uplynutím uvedenej životnosti zdroja, prípadne v čase jej uplynutia (50 % chybovosť pri trojhodinovom cykle zapínania a vypínania).

Údaje o produkte


Všeobecné informácie		Merný výkon (menovitý) (nom.)	
Pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	89 lm/W	
Referenčný svetelný tok	Sphere	Index podania farieb (CRI)	
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	15 000 h	80	
Svetelné technické		Prevádzkové a elektrické	
Kód farby	840 [CCT of 4000K]	Spotreba	
Svetelný tok	3 250 lm	36,8 W	
Označenie farby	Studená biela (CW)	Prúd svetelného zdroja (nom.)	
Chromatická súradnica X (nom.)	0,38	0,440 A	
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,38	Ovládanie a stmievanie	
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K	Stmievateľné	
		Áno	

MASTER TL-D Secura

Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	T8
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	1,7 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	37 kWh
Registračné číslo EPREL	423390
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25


Úplný názov produktu	MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25
Úplný kód produktu	871150064014740
Objednávkový kód	64014740
Č. materiálu (12NC)	927921484076
Miestny objednávkový kód	TLD3684SEC
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500640147
Čitateľ – počet balení v krabici	25
EAN/UPC – balenie	8711500640154

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25


MASTER TL-D Secura

Životnosť



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25

