



TL-D consumer products



TL-D 58W/830 1PP/10

The lamp can be operated in existing TL-D luminaire and is available in a wide range of wattages and colors.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Valovirta	5 240 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,44
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,403
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	90 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	59,4 W

Lampun virta (nim.)	0,670 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T8
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	60 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423393
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	TL-D 58W/830 1PP/10
Koko tuotenimi	TL-D 58W/830 1PP/10
Full EOC	871150062481925


TL-D consumer products

Paikallisen koodin kuvaus	4920322
Tilauskoodi	927922083022
Tuotekoodi (12NC)	927922083022
Paikallinen koodi	4920322
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1


EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500624819
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500625885

Mittapiirros

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 58W/830 1PP/10	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm




Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 58W/830 1PP/10

Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - TL-D 58W/830 1PP/10



Life Expectancy Diagram - TL-D 58W/830 1PP/10

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 58W/830 1PP/10

