



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25

Лампа MASTER TL-D Super 80 выдает больше лм/Вт и отличается лучшей цветопередачей по сравнению с обычными лампами TL-D. Кроме того, в ней содержится меньше ртути. Лампу можно использовать в существующих светильниках TL-D.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [CCT of 3000K]
Светототдача	5 240 лм
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	90 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	58,5 Вт
Ток лампы (ном.)	0,670 А


Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T8
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,7 мг
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	68 кВт
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25
Полное название продукта	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25
Полный код продукта	871829124133100
Код заказа	927922083055
Материал № (12NC)	927922083055

MASTER TL-D Super 80

Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291241331
Нумератор — упаковок на внешний короб	25


EAN/UPC — короб	8718291241348
-----------------	---------------

Чертеж размеров




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25

