



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

La lámpara MASTER TL-D Super 80 ofrece un mayor flujo luminoso por watt y una mejor reproducción de color que los colores estándares de TL-D. Además, tiene un menor contenido de mercurio. La lámpara se puede utilizar en luminarias TL-D existentes.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto


Información general		Controles y atenuación	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Regulable	Sí
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	15.000 hora(s)	Mecánica y carcasa	
Información técnica sobre la luz		Forma del foco	T8 [26 mm (T8)]
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Aprobación y aplicación	
Flujo luminoso	5.240 lm	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1,7 mg
Designación de color	Blanco frío (CW)	Consumo de energía kWh/1000 h	68 kWh
Temperatura de color correlacionada	4000 K	Información del producto	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	90 lm/W	Nombre del producto del pedido	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25
Índice de producción de color (IRC)	>80	Nombre del producto completo	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25
Operación y aspectos eléctricos		Full EOC	872790091862500
Consumo de energía	58,5 W	Código del pedido	927922084081
Corriente de la lámpara (nominal)	0,670 A	N.º de material (12NC)	927922084081

MASTER TL-D Super 80

Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8727900918625
Numerador: paquetes por caja externa	25


EAN/UPC - Caja	8727900918632
----------------	---------------

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

