



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Courant lampe (nom.)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	0,670 A	
Référence de mesure de flux	Sphere	Commandes et gradation	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]	Forme de l'ampoule	T8 [26 mm (T8)]
Flux lumineux	5 000 lm	Approbation et application	
Couleur	Lumière naturelle froide	Classe d'efficacité énergétique	G
Coordonnée trichromatique x (nominale)	0,313	Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,337	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	60 kWh
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Numéro d'enregistrement EPREL	423401
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	81 lm/W	Données du produit	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25
Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25
Consommation électrique	59,4 W		

MASTER TL-D Super 80

Full EOC	871150063225840
Code de commande	927922086544
Code 12NC	927922086544
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500632258


Conditionnement par carton	25
EAN/UPC – Boîte	8711500632265

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

