



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

Lyskilden MASTER TL-D Super 80 gir flere lumen per watt og bedre gjengivelse enn TL-D-standardfarger. Den har i tillegg et lavere kvikksølvinnhold. Lyskilden kan brukes i eksisterende TL-D-armaturer.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	12000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	20000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	99 %
LSF 6000 h Rated	99 %
LSF 8000 h Rated	99 %
LSF 12000 h Rated	89 %
LSF 16000 h Rated	33 %
LSF 20000 h Rated	2 %
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT av 6500 K]
Lysstrøm (nom.)	5000 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	5000 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korrelert fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	81 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	85

LLMF 2000 timer, målt	96 %
LLMF 4000 timer, målt	95 %
LLMF 6000 timer, målt	94 %
LLMF 8000 timer, målt	93 %
LLMF 12000 timer, målt	92 %
LLMF 16000 timer, målt	91 %
LLMF 20000 timer, målt	90 %

Drift og elektrisk

Power (Rated) (Nom)	58.5 W
lyskildestrom (nom.)	0.670 A

Temperatur

Prosjekteringstemperatur (nom.)	25 °C
---------------------------------	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2,0 mg

MASTER TL-D Super 80


Energiforbruk kWh/1000 t	68 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150063225840
Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25
EAN/UPC – produkt	8711500632258
Bestillingskode	63225840
El-nummer	3821254

Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	25
Materialenr. (12NC)	927922086544
Nettovekt (stykk)	167,000 g
ILCOS Code	FD-58/65/1B-E-G13

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.



Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL-D 58W/865

Fotometriske data



Fargekode /865

Fargekode /865

MASTER TL-D Super 80

Levetid



LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

