



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

Лампа MASTER TL-D Super 80 выдает больше лм/Вт и отличается лучшей цветопередачей по сравнению с обычными лампами TL-D. Кроме того, в ней содержится меньше ртути. Лампу можно использовать в существующих светильниках TL-D.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Исходное измерение потока	Sphere
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	865 [CCT of 6500K]
Светоотдача	5 000 лм
Обозначение цвета	Холодный дневной свет
Координата цветности X (ном.)	0,313
Координата цветности Y (ном.)	0,337
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	81 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80


Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	59,4 Вт
Ток лампы (ном.)	0,670 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T8
Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,7 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	60 kWh
Регистрационный номер EPREL	423401

MASTER TL-D Super 80

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25
Полное название продукта	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25
Полный код продукта	871150063225840
Код заказа	927922086544
Материал № (12NC)	927922086544


Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500632258
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8711500632265

Чертеж размеров




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

Срок службы




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

