



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 ger mer lumen per watt samt bättre färgåtergivning än TL-D-standardfärger. Den har dessutom ett lägre kvicksilverinnehåll. Ljuskällan kan användas i befintliga TL-D-armaturer.

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

| Allmän information                |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Sockel                            | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Mätreferens för ljusflöde         | Sphere                          |
| Livslängd vid 50 % bortfall (nom) | 15 000 h                        |
| Ljusteknik                        |                                 |
| Färgkod                           | 840 [CCT of 4000K]              |
| Ljusflöde                         | 1 000 lm                        |
| Färgbeteckning                    | Kallvit (CW)                    |
| Kromaticitetskoordinat X (nom)    | 0,38                            |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom)    | 0,38                            |
| Korrelerad färgtemperatur (nom)   | 4000 K                          |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)      | 67 lm/W                         |
| Färgåtergivningsindex             | 82                              |
| Drift och elektricitet            |                                 |
| Effektförbrukning                 | 15,5 W                          |


| Lampström (nom)                 | 0,335 A                             |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Styrenheter och dimring         |                                     |
| Dimbar                          | Ja                                  |
| Mekanik och armaturhus          |                                     |
| Lampform                        | T8 [26 mm (T8)]                     |
| Användning och godkännande      |                                     |
| Energieffektivitetsklass        | G                                   |
| Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)  | 1,7 mg                              |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 16 kWh                              |
| EPREL-registreringsnummer       | 423408                              |
| Produktdata                     |                                     |
| Beställningsproduktnamn         | MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25 |
| Fullständigt produktnamn        | MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25 |

# MASTER TL-D Super 80

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                            | 871150070280740 |
| Beskrivning av lokal kod            | 8343680         |
| Beställningsnummer                  | 70280740        |
| Materialnummer (12NC)               | 927922284014    |
| Lokal kod                           | 8343680         |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1               |


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8711500702807 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 25            |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8711500722317 |

## Måttskiss




| Product                             | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25 | 28 mm   | 437,4 mm | 444,5 mm | 442,1 mm | 451,6 mm |

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25

# MASTER TL-D Super 80

## Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25

