



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D zářivky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Zářivky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Proud zdroje (jmen.)	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,335 A
Referenční měření toku	Sphere	Řízení a stmívání	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h	Stmívatelné	Ano
Světelně technické		Mechanické a materiály	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]	Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Světelný tok	930 lm	Certifikace a použití	
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Třída energetické účinnosti	G
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,313	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,337	Spotřeba energie kWh/1000 h	16 kWh
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K	Registrační číslo databáze EPREL	423410
Index podání barev (CRI)	82	Označení a balení	
Provozní a elektrické		Objednací název produktu	MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25
Spotřeba energie	15,5 W	Celý název výrobku	MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Full EOC	872790091731400
Objednací kód	91731400
Číslo materiálu (12NC)	927922286514
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900917314

Číslování SAP – balení v krabíčce	25
Pouzdro – EAN/UPC	8727900917321

Rozměrové výkresy





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25

