



MASTER TL-D Super 80 long. Especiales

MASTER TL-D Super 80 23W/865 1SL/25

La MASTER TL-D Super 80 ofrece más lúmenes por vatio y mejor reproducción del color que los tubos fluorescentes de colores estándar. Además, tiene un menor contenido de mercurio. La lámpara se puede utilizar en luminarias TL-D existentes.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	1.900 lm
Designación de color	Luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	83 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	23,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,295 A

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T8 [26 mm (T8)]

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	2,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	28 kWh


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER TL-D Super 80 23W/865 1SL/25
Nombre completo del producto	MASTER TL-D Super 80 23W/865 1SL/25
Full EOC	872790091737600
Código de pedido	91737600
Código 12NC	927922586514
Cantidad por paquete	1

MASTER TL-D Super 80 long. Especiales


EAN/UPC - Producto/Caja	8727900917376
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8727900917383

Plano de dimensiones

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 23W/865 1SL/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm




Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 23W/865 1SL/25

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 23W/865 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 23W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 long. Especiales

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 23W/865 1SL/25

