



MASTER TL-D Eco



MASTER TL-D Eco 16W/830 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Eco nabízejí díky použití speciálních fosforů a plynové náplně stejný světelný tok jako žárovky MASTER TL-D Super 80 za současné nižší spotřeby energie. Oblasti použití zahrnují školy, kanceláře, vládní budovy a pracoviště zdravotní péče.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Proud zdroje (jmen.)	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	0,380 A	
Referenční měření toku	Sphere	Řízení a stmívání	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h	Stmívatelné	
Světelně technické		Mechanické a materiály	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Tvar žárovky	
Světelný tok	1 100 lm	T8 [26 mm (T8)]	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Certifikace a použití	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44	Třída energetické účinnosti	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Spotřeba energie kWh/1000 h	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W	Registrační číslo databáze EPREL	
Index podání barev (CRI)	82	Označení a balení	
Provozní a elektrické		Objednací název produktu	
Spotřeba energie		MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25	
		Celý název výrobku	
		MASTER TL-D Eco 16W/830 1SL/25	
		Full EOC	
		871150026857040	

MASTER TL-D Eco

Objednací kód	26857040
Číslo materiálu (12NC)	927922883015
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500268570


Číslování SAP – balení v krabičce	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500268587

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/830	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
SLV/25					

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25

Životnost




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25

