



MASTER TL-D Eco



MASTER TL-D Eco 16W/840 1SL/25

Światłówka MASTER TL-D Eco emituje taki sam strumień świetlny jak światłówka MASTER TL-D Super 80. Jednak dzięki użyciu określonych związków fosforu i specjalnego gazowego wypełnienia potrzebuje do tego znacznie mniej energii. Przeznaczona jest do oświetlania szkół, biur, budynków administracji publicznej i placówek opieki zdrowotnej.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	1 100 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	75 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	15,8 W


Lamp Current (Nom)	0,380 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T8
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	16 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423415
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25
Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D Eco 16W/840 1SL/25

MASTER TL-D Eco

Full EOC	871150026861740
Kod zamówienia	26861740
Materiał Nr (12NC)	927922884015
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500268617


Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC – Opakowanie	8711500268624

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/840	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
SLV/25					

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

