



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

Đèn MASTER TL-D Eco mang lại ánh sáng tương tự như đèn MASTER TL-D Super 80, trong khi đó lại dùng ít năng lượng hơn, nhờ sử dụng phốt-pho và chất khí đặc biệt. Phạm vi sử dụng là trường học, văn phòng, tòa nhà chính phủ và cơ sở y tế.

Cảnh báo và An toàn

- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Tham chiếu đo thông lượng	Sphere
Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định)	15.000 h

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Màu màu	840 [CCT of 4000K]
Quang thông	1.100 lm
Ký hiệu màu sắc	Trắng mát (CW)
Tọa độ màu X (Danh định)	0,38
Tọa độ màu Y (Danh định)	0,38
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	75 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	82

Vận hành và điện	
Mức tiêu thụ điện	15,8 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	0,380 A

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có

Cơ khí và vỏ đèn	
Hình dạng bóng đèn	T8 [26 mm (T8)]


Phê duyệt và ứng dụng	
Mức tiết kiệm năng lượng	G
Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)	1,7 mg
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	16 kWh
Số đăng ký EPREL	423415

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25
Tên sản phẩm đầy đủ	MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25
Mã sản phẩm đầy đủ	871150026861740
Mã đơn hàng	927922884015
Số vật liệu (12NC)	927922884015
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1

MASTER TL-D Eco


EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8711500268617
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	25
EAN/UPC - Vỏ	8711500268624

Bản vẽ kích thước




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

Tuổi thọ




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Tuổi thọ



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

