



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 16W/865 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Eco nabízejí díky použití speciálních fosforů a plynové náplně stejný světelný tok jako žárovky MASTER TL-D Super 80 za současné nižší spotřeby energie. Oblasti použití zahrnují školy, kanceláře, vládní budovy a pracoviště zdravotní péče.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h
Světelně technické	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Světelný tok	1 225 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	72 lm/W
Index podání barev (CRI)	>80
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	15,7 W
Proud zdroje (jmen.)	0,380 A

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
Označení a balení	
Objednávací název produktu	MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25
Celý název výrobku	MASTER TL-D Eco 16W/865 1SL/25
Full EOC	871150026871640
Objednávací kód	26871640
Číslo materiálu (12NC)	927922886515
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500268716

MASTER TL-D Eco

Číslování SAP – balení v krabičce	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500268723

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm


Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

Životnost




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25

