



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Courant lampe (nom.)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	0.560 A	
Référence de mesure de flux	Sphere	Commandes et gradation	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15'000 h	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Forme de la lampe	T8
Flux lumineux	3'070 lm	Approbation et application	
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Classe d'efficacité énergétique	G
Coordonnée chromatique X	0.44	Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.7 mg
Coordonnée chromatique Y	0.403	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	37 kWh
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Numéro d'enregistrement EPREL	423417
Efficacité lumineuse (nominale)	86 lm/W	Données du produit	
Indice de rendu de couleur (IRC)	82	Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25
Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25
Consommation électrique	36.6 W		

MASTER TL-D Super 80

Code EOC	871150055874940
Code de commande	55874940
Code 12NC	927923083014
Code de commande local	TLD36/1/830
Quantité par pack	1


Code EAN – Produit/Boîte	8711500558749
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500558756

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	28 mm	970.0 mm	977.1 mm	974.7 mm	984.2 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830
SLV/25

