



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Viață până la defectare 10% (nom.)	12000 h
Viață până la defectare 50% (nom.)	15000 h
Viață până la defectare 50% preîncălzire (nom.)	20000 h
SSF 2000h nominal, ciclu 3h	99 %
SSF 4000h nominal, ciclu 3h	99 %
SSF 6000h nominal, ciclu 3h	99 %
SSF 8000h nominal, ciclu 3h	99 %
LSF 12000h nominal, ciclu 3h	89 %
LSF 16000h nominal, ciclu 3h	33 %
LSF 20000h nominal, ciclu 3h	2 %
Light Technical	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]
Flux luminos (nom.)	3100 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	3100 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	86 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)	>80

LLMF 2000h Rated, horiz.	96 %
LLMF 4000h nominal, oriz.	95 %
LLMF 6000h nominal, oriz.	94 %
LLMF 8000h nominal, oriz.	93 %
LLMF 12000h nominal, oriz.	92 %
LLMF 16000h nominal, oriz.	91 %
LLMF 20000h nominal, oriz.	90 %

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)	36 W
Curent lampă (nom.)	0,560 A

Temperature

Temperatură de proiectare (nom.)	25 °C
----------------------------------	-------

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	2,0 mg

MASTER TL-D Super 80


Consum de energie kWh/1000 h	42 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871150055877040
Nume comandă produs	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25
EAN/UPC - Produs	8711500558770
Cod de comandă	55877040

Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	25
Material nr. (12NC)	927923084014
Greutate netă (bucată)	120,000 g
ILCOS Code	FD-36/40/1B-E-G13

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm

TL-D 1m 36W/840

Date fotometrice



Culoare lumina /840



Culoare lumina /840

MASTER TL-D Super 80

Durață de viață

