



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de via până la eșec de 10% (nom.)	12000 h
Durată de via până la eșec de 50% (nom.)	15000 h
Durată de via până la eșec de 50% încălzire prealabilă (nom.)	20000 h
LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal	99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal	99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal	99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal	99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal	89 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal	33 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal	2 %
Light Technical	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]
Flux luminos (nom.)	3100 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)	3100 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	86 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)	>80
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 2.000 h nominal	96 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 4.000 h nominal	95 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 6.000 h nominal	94 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 8.000 h nominal	93 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 12.000 h nominal	92 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 16.000 h nominal	91 %

MASTER TL-D Super 80

LLMF (Factor de meninere flux luminos lampă) 20.000 h nominal	90 %
--	------

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)	36 W
Curent lampă (nom.)	0,560 A

Temperature

Temperatură de proiectare (nom.)	25 °C
----------------------------------	-------

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

Approval and Application


Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	2,0 mg

Consum de energie kWh/1000 h	42 kWh
------------------------------	--------

Product Data

Cod complet produs	871150055877040
Nume comandă produs	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25
EAN/UPC – Produs	8711500558770
Cod de comandă	55877040
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător – Pachete per cutie exterioră	25
Material SAP	927923084014
Greutate netă SAP (bucată)	120,000 g
Cod ILCOS	FD-36/40/1B-E-G13



Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm

TL-D 1m 36W/840

Date fotometrice



Culoare lumina /840

Culoare lumina /840

MASTER TL-D Super 80

Durață de viață



LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

