



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25

Svetelný zdroj MASTER TL-D Super 80 ponúka vyšší počet lúmenov na watt a lepšie podanie farieb než svetelný zdroj TL-D so štandardnými farbami. Navyše má aj nižší obsah ortuti. Tento svetelný zdroj možno používať v existujúcich svietidlách TL-D.

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenčný svetelný tok	Sphere
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	15 000 h
Svetelné technické	
Kód farby	840 [CCT of 4000K]
Svetelný tok	3 100 lm
Označenie farby	Studená biela (CW)
Chromatická súradnica X (nom.)	0,38
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,38
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	86 lm/W
Index podania farieb (CRI)	80
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	36,6 W


Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,560 A
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	T8
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	1,7 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	37 kWh
Registračné číslo EPREL	423418
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25
Úplný názov produktu	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Úplný kód produktu	871150055877040
Objednávkový kód	55877040
Č. materiálu (12NC)	927923084014
Miestny objednávkový kód	TLD36184
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1


EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500558770
Čitateľ – počet balení v krabici	25
EAN/UPC – balenie	8711500558787

Rozmerový obrázok




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25

Životnosť




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Životnosť



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840

SLV/25

