



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Corrente lampada (Nom)	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	0,560 A	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Controlli e dimmerazione	
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore	Dimmerabile	SI
Dati tecnici di illuminazione		Meccanica e corpo	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]	Forma lampadina	T8
Flusso luminoso	2.950 lm	Approvazione e applicazione	
Designazione colore	Cool Daylight	Classe di efficienza energetica	G
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,313	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,7 mg
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,337	Consumo energetico kWh/1000 h	37 kWh
Temperatura del colore correlata	6500 K	Numero di registrazione EPREL	423419
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	82 lm/W	Dati del prodotto	
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25
Funzionamento e parte elettrica			
Consumo energetico	36,6 W		

MASTER TL-D Super 80

Nome completo prodotto	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25
Full EOC	872790091739000
Descrizione codice locale	36861MNG
Codice d'ordine	91739000
Codice materiale (12NC)	927923086514
Codice locale	36861MNG


Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900917390
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8727900917406

Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

Durata




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

