



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

Światłówka MASTER TL-D Super 80 zapewnia wyższy strumień świetlny na wat pobranej mocy i lepsze oddawanie barw niż światłówki TL-D o standardowych barwach. Ponadto zawiera mniej rtęci. Lampę można instalować w istniejących oprawach do źródeł TL-D.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]
Strumień Świetlny	2 950 lm
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,313
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,337
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	82 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	36,6 W
Lamp Current (Nom)	0,560 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T8
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	37 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423419

MASTER TL-D Super 80


Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25
Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25
Full EOC	872790091739000
Kod zamówienia	91739000


Materiał Nr (12NC)	927923086514
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900917390
Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC - Opakowanie	8727900917406

Rysunki techniczne

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm




Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

