



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

| Informații generale | |
|--|---------------------------------|
| Baza elementului de fixare | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Referință de măsurare a fluxului | Sphere |
| Durată de viață până la eșec de 50% (nom.) | 15.000 ore |

| Date tehnice lumină | |
|--|----------------------|
| Cod culoare | 865 [CCT of 6500K] |
| Flux luminos | 2.950 lm |
| Denumirea culorii | Lumină naturală rece |
| Coordonată cromatică X (nom.) | 0,313 |
| Coordonată cromatică Y (nom.) | 0,337 |
| Temperatură de culoare corelată (nom.) | 6500 K |
| Randament luminos (nominal) (nom.) | 82 lm/W |
| Indice de redare a culorilor (IRC) | 80 |

| Funcționare și sistem electric | |
|--------------------------------|--------|
| Consum de curent | 36,6 W |

| | |
|---------------------|---------|
| Curent lampă (nom.) | 0,560 A |
|---------------------|---------|

| Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase | |
|---|----|
| Cu reglarea intensității luminoase | Da |

| Sistem mecanic și carcasă | |
|---------------------------|----|
| Formă bec | T8 |

| Aprobare și aplicație | |
|--------------------------------|--------|
| Clasă de eficiență energetică | G |
| Conținut de mercur (Hg) (nom.) | 1,7 mg |
| Consum de energie kWh/1000 h | 37 kWh |
| Număr de înregistrare EPREL | 423419 |

| Date despre produs | |
|---------------------|--|
| Nume comandă produs | MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25 |


MASTER TL-D Super 80

| | |
|--------------------------------------|--|
| Numele complet al produsului | MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25 |
| Full EOC | 872790091739000 |
| Cod de comandă | 91739000 |
| Număr material (12NC) | 927923086514 |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1 |


| | |
|--------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produs/Cutie | 8727900917390 |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 25 |
| EAN/UPC – Cutie | 8727900917406 |

Cote

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25 | 28 mm | 970,0 mm | 977,1 mm | 974,7 mm | 984,2 mm |




Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Durață de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25

