



# MASTER TL-D HF Super 80

## MASTER TL-D HF Super 80 16W/830 1SL/25

De MASTER TL-D HF Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp is ontworpen om te werken op speciale hoogfrequente elektronische VSA's. Hij is niet bestemd voor algemeen gebruik.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Er moet een speciaal elektronisch VSA worden gebruikt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie                   |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lampvoet                              | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Gegevens lichttechniek                |                                 |
| Kleurcode                             | 830 [CCT of 3000K]              |
| Lichtstroom                           | 1.400 lm                        |
| Kleuraanduiding                       | Warmwit (WW)                    |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 3000 K                          |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)       | 87,5 lm/W                       |
| Kleurweergave-index (CRI)             | >80                             |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens     |                                 |
| Energieverbruik                       | 16,0 W                          |
| Lampstroom (nom.)                     | 0,255 A                         |


| Dimbaarheid en regelsystemen          |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Dimbaar                               | Ja                                     |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |                                        |
| Lampvorm                              | T8 [26 mm (T8)]                        |
| Keurmerken en classificaties          |                                        |
| Kwikhoud (Hg) (nom.)                  | 2,0 mg                                 |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur         | 20 kWh                                 |
| Productgegevens                       |                                        |
| Productnaam voor bestelling           | MASTER TL-D HF Super 80 16W/830 SLV/25 |
| Volledige productnaam                 | MASTER TL-D HF Super 80 16W/830 1SL/25 |
| Full EOC                              | 871150063144240                        |
| Bestelcode                            | 63144240                               |

# MASTER TL-D HF Super 80

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Materiaalnr. (12NC)         | 927924083023  |
| Lokale code                 | TLD16WHF830   |
| Numerator - Aantal per pak  | 1             |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8711500631442 |


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Numerator - Dozen per buitendoos | 25            |
| EAN/UPC - Case                   | 8711500631459 |

## Maatschets




| Product                 | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max) |
|-------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| MASTER TL-D HF Super 80 | 28 mm   | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm  |
| 16W/830 SLV/25          |         |          |          |          |         |

## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D HF Super 80 16W/830 SLV/25

## Levensduur




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 16W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 16W/830 SLV/25

# MASTER TL-D HF Super 80

## Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 16W/830 SLV/25

