



# MASTER TL-D HF Super 80

## MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 1SL/25

Die MASTER TL-D Super 80-Lampe mit 26 mm Röhrendurchmesser wurde nur für den Einsatz an speziellen, hochfrequenten, elektronischen Vorschaltgeräten konstruiert.

### Hinweise

- Es muss ein spezielles elektronisches Vorschaltgerät verwendet werden
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtregelung und Dimmen	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Dimmbar	Ja
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Lichtstrom	3.200 lm	Genehmigung und Anwendung	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	38 kWh
Nennlichtausbeute (nom.)	100 lm/W	Produktdaten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80	Bestell-Produktname	MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25
Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 1SL/25
Energieverbrauch	32,0 W	Gesamt-Produktcode	871150063150340
Lampenstrom (Nom)	0,255 A	Bestellcode	63150340

# MASTER TL-D HF Super 80


Material-Nr. (12NC)	927924583023
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500631503
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25

EAN Umverpackung	8711500631510
------------------	---------------

## Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25


## Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25

# MASTER TL-D HF Super 80

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 32W/830  
SLV/25

