



MASTER TL-D HF Super 80

MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 1SL/25

De MASTER TL-D HF Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp is ontworpen om te werken op speciale hoogfrequente elektronische VSA's. Hij is niet bestemd voor algemeen gebruik.

Waarschuwingen en veiligheid

- Er moet een speciaal elektronisch VSA worden gebruikt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	3.200 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	100 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	32,0 W
Lampstroom (nom.)	0,255 A


Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]
Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	2,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	38 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25
Volledige productnaam	MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 1SL/25
Full EOC	871150063150340
Bestelcode	63150340

MASTER TL-D HF Super 80

Materiaaln. (12NC)	927924583023
Lokale code	TLD32WHF830
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500631503


Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500631510

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25

Levensduur




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25

MASTER TL-D HF Super 80

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25

