



MASTER TL-D HF Super 80

MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 1SL/25

Światłówka MASTER TL-D HF Super 80 zapewnia mocniejszy strumień świetlny z wata pobranej mocy i lepsze odwzorowanie barw niż światłówki TL-D o standardowych barwach. Ponadto zawiera mniej rtęci. Lampa jest tak skonstruowana, że może współpracować ze specjalnymi statecznikami elektronicznymi działającymi na wysokich częstotliwościach. Lampa nie jest przeznaczona do ogólnego stosowania.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać specjalnego osprzętu sterującego
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Strumień Świetlny	3 200 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	32,0 W

Lamp Current (Nom)	0,255 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T8 [26 mm (T8)]
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	38 kWh


MASTER TL-D HF Super 80

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25
Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 1SL/25
Full EOC	871150063150340
Kod zamówienia	63150340

Rysunki techniczne




Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25

Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25

Materiał Nr (12NC)	927924583023
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500631503
Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC – Opakowanie	8711500631510

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

MASTER TL-D HF Super 80

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 32W/830

SLV/25

