



MASTER TL-D HF Super 80



MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 1SL/25

La lampe MASTER TL-D HF Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs standards TL-D. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe est conçue pour fonctionner sur des ballasts électroniques spéciaux à haute fréquence. Elle n'est pas destinée à un usage général.

Mises en garde et sécurité

- Veiller à utiliser un appareillage électronique spécial
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Consommation électrique	32.4 W
Référence de mesure de flux	Sphere	Courant lampe (nom.)	0.255 A
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	3'120 lm	Mécanique et boîtier	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Forme de la lampe	T8 [26 mm (T8)]
Coordonnée chromatique X	0.38	Approbation et application	
Coordonnée chromatique Y	0.38	Classe d'efficacité énergétique	F
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.7 mg
Efficacité lumineuse (nominale)	100 lm/W	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	33 kWh
Indice de rendu de couleur (IRC)	82		

MASTER TL-D HF Super 80

Número d'enregistrement EPREL	423438
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25
Nom de produit complet	MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 1SL/25
Code EOC	871150063153440
Code de commande	63153440


Code 12NC	927924584023
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500631534
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500631541

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25	28 mm	1'199.4 mm	1'206.5 mm	1'204.1 mm	1'213.6 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25

MASTER TL-D HF Super 80

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 32W/840
SLV/25

