



# T8 estándar

## F32T8/TL840/ALTO 25PK

Las lámparas Philips T8 son soluciones de iluminación de bajo consumo.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Inicio program. vida útil 12 horas [horas]	24000 h
Inicio instantáneo vida útil 12 horas [horas]	15000 h
Características	ALTO® (ALTO)

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	TL840 [ CCT de 4,000 K (840)]
Flujo lumínico (nom.)	2850 lm
Designación de color	TL840
Media de lúmenes de diseño	2705 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80

Mecánicos y de carcasa	
Power (Rated) (Nom)	32 W


Aprobación y aplicación	
Pictograma por lumen/hora	29,2 pg/lm.h
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	2,0 mg

Datos de producto	
Código de producto completo	871869674549600
Nombre de producto del pedido	F32T8/TL840/ALTO 25PK
EAN/UPC - Producto	8718696745496
Código de pedido	927925484001
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	25
N.º de material (12NC)	927925484001
Peso neto (pieza)	0,130 kg

## T8 estándar

### Plano de dimensiones



#### Product

F32T8/TL840/ALTO 25PK

TLD 32W/840 RS

