



TL5 Essential HE Super 80

TL5 Essential 14W/830 1SL/40

La lampe Philips TL5 Essential Super80 est une nouvelle lampe fluorescente qui permet aussi bien aux utilisateurs individuels que professionnels de bénéficier d'une solution d'éclairage miniature et esthétique à un prix relativement bas.

Mises en garde et sécurité

- Durée de vie de 20 000 heures (50 % de survie, cycle de 3 heures) avec ballast de préchauffage compatible ENEC. Les performances de durée de vie peuvent différer sur les ballasts non compatibles ENEC.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G5
Durée de vie nominale	15 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	1 350 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	88 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	14,3 W
Courant lampe (nom.)	0,170 A

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T5

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg


Données du produit	
Nom du produit de la commande	TL5 Essential 14W/830 1SL/40
Nom de produit complet	TL5 Essential 14W/830 1SL/40
Full EOC	871150057031455
Code de commande	927925983058
Code 12NC	927925983058
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500570314
Conditionnement par carton	40

TL5 Essential HE Super 80

EAN/UPC - Boîte


8711500570321

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential 14W/830 1SL/40	17,0 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 14W/830 1SL/40

